


品番 : EA617DL-107

品名 : 3/8"DRx11/16" ディープソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 950円(税抜) / 1,045円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 950円(税抜) / 1,045円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/23 15:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |               |           |        |
|-----------|---------------|-----------|--------|
| メーカー      | SIGNET(シグネット) | 型番        | 12206  |
| 差込角       | 3/8"          | 対辺        | 11/16" |
| 全長        | 64mm          | ソケット先端部外径 | 24mm   |
| ソケット差込部外径 | 24mm          | ソケット深さ    | 24mm   |

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。


ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):24●差込部外径(D2;mm):24●ソケット深さ(T;mm):24 |  |  |
|-------|--|--|--|

#### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | 品番 EA687BT-108<br>コメント 3/8"sqx11/16" ディープソケット |
|--|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.