

品番 : EA617DL-15

品名 : 3/8"DRx15mm ディープソケット



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12415
差込角	3/8"	対辺	15mm
全長	63.5mm	ソケット先端部外径	21mm
ソケット差込部外径	21mm	ソケット深さ	28mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):63.5 ●先端部外径(D1;mm):21 ●差込部外径(D2;mm):21 ●ソケット深さ(T;mm):28		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.