

品番 : EA617DL-17

品名 : 3/8"DRx17mm ディープソケット



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 153 (2026/02/25 05:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ                        |      |   |



#### 仕様

|           |               |           |       |
|-----------|---------------|-----------|-------|
| メーカー      | SIGNET(シグネット) | 型番        | 12417 |
| 差込角       | 3/8"          | 対辺        | 17mm  |
| 全長        | 63.5mm        | ソケット先端部外径 | 24mm  |
| ソケット差込部外径 | 24mm          | ソケット深さ    | 30mm  |

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):63.5 ●先端部外径(D1;mm):24 ●差込部外径(D2;mm):24 ●ソケット深さ(T;mm):30 |  |  |
|-------|---|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.