

品番 : EA617DL-22

品名 : 3/8"DRx22mm ディープソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,300円(税抜) / 1,430円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,300円(税抜) / 1,430円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 25 (2026/06/11 19:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|-------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12422 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 22mm |
| 全長 | 63.5mm | ソケット先端部外径 | 30mm |
| ソケット差込部外径 | 30mm | ソケット深さ | 30mm |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | | | |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 | | | |
| 6ポイントソケット | | | |
| ミラー仕上げ | | | |
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):63.5●先端部外径(D1;mm):30●差込部外径(D2;mm):30●ソケット深さ(T;mm):30 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.