品番: EA617DL-8

品名: 3/8"DRx 8mm ディープソケット



販売価格	550円(税抜)/605円(税込)				
カタログ価 格	550円(税抜)/605円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/23 22:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0428ページ				













## 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12408			
差込角	3/8"	対辺	8mm			
全長	63.5mm	ソケット先端部外径	12mm			
ソケット差込部外径	17mm	ソケット深さ	28mm			
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。						
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。						
6ポイントソケット						
ミラー仕上げ						
各部サイズ	●全長(L;mm):63.5●先端部外径 (D1;mm):12.6●差込部外径(D2; mm):16.8●ソケット深さ(T;mm): 13.5					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.