



品番 : EA617DM-203

品名 : 3/8"DR/ 3x100mm [INHEX]ビットソケット



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/06/11 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/4" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	9/16" = 14.93mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	22941
差込角	3/8"	対辺(mm)	3
全長	100mm	軸長	75mm
外径	18mm		
ロングタイプ			
キャップボルト・止めねじの開け閉めに			
各部サイズ	●全長(L1;mm):100●軸長(L2;mm):75●外径(D;mm):18		

代替品

	品番	EA617GH-203
	コメント	3/8"DR/3x100mm [INHEX]

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.