



品番 : EA617DV-27

品名 : 1/2"DRxT27[Torx]ビットソケット(イジリ止付)



販売価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
カタログ価格	4,420円(税抜) / 4,862円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 20:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	54TXB-T27
差込角	1/2"		
イジリ止付			
手締め時に便利なローレット加工			
サイズ	T27	全長(L1;mm)	55
軸長(L2;mm)	17	ソケット部外径(d;mm)	22.7
質量(g)	71	先端外形寸法(mm)	5
ねじサイズ	M4.5-5-6		
頑丈な圧入式の1/2"SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.