



品番 : EA617DV-30

品名 : 1/2"DRxT30 [Bore Torx]ビットソケット



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0389ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	54TXB-T30
差込角	1/2"		
イジリ止付			
サイズ	T30	全長(L1;mm)	55
軸長(L2;mm)	17	ソケット部外径(d;mm)	22.7
先端外形寸法(mm)	5.5	ねじサイズ	M6-7
頑丈な圧入式の1/2"SQいじり止め付きヘクスロービットソケット			

代替品

	品番 EA617ZT-30 コメント
	品番 EA687CM-330 コメント ※中国製 税込¥281

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.