


品番 : EA617DW-1

品名 : 1/2"DRx 3/8" ソケット



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/26 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0424ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/4" - 6.35mm	3/16" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	9/16" - 19.05mm
1" - 25.4mm	11/16" - 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13101
差込角	1/2"	対辺	3/8"
外径	15mm	全長	38mm

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●全長(L;mm):38 ●先端部ソケット 外径(D1;mm):15.0 ●差込部ソケット 外径(D2;mm):22 ●ソケット深さ(T; mm):14		
-------	---	--	--

代替品

	品番 EA687CS-102 コメント 1/2"sqx 3/8" ソケット
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

