

品番 : EA617DX-10

品名 : 1/2"DRx10mm ソケット



販売価格	550円(税抜)／605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜)／605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/15 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0424ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13310
差込角	1/2"	対辺(mm)	10
外径	15.0mm	全長	38mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):38 ●先端部ソケット 外径(D1;mm):15.0 ●差込部ソケット 外径(D2;mm):22 ●ソケット深さ(T; mm):14		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.