

品番：EA617DY-14

品名：1/2"DRx14mm ディープソケット



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0424ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13414
差込角	1/2"	対辺(mm)	14
外径(mm)	20.5	全長	77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
6ポイントソケット			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
表面は美しいミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):77 ●ソケット外径(D1先端部;mm):20.5 ●ソケット外径(D2差込部;mm):22 ●ソケット深さ(T;mm):36		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.