



品番：EA617VA-36

品名：1"DRx36mm ソケット



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-36
差込角	1"	対辺(mm)	36
全長(L1;mm)	67	重量(g)	493
ソケット部外径(d1; mm)	49.5	差込部外径(d2;mm)	48
ソケット奥内径(d3; mm)	33	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	24
最大奥行き(t2;mm)	33.4		
AS-drive(面接触)タイプ			
12角タイプ			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.