


品番：EA617VA-60

品名：1"DRx60mm ソケット



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-60
全長(L1;mm)	90	差込角	1"
ソケット部外径(d1;mm)	78	対辺(mm)	60
差込部外径(d2;mm)	48	ソケット奥内径(d3;mm)	53
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	40	最大奥行き(t2;mm)	56.5
重量	992		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプ			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.