品番: EA617VA-70

品名: 1"DRx70mm ソケット



販売価格	37,700円 (税抜)/ 41,470円(税込)				
カタログ価 格	37,700円(税抜)/41,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 04:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0397ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-70
全長(L;mm)	110	差込角	1"
ソケット部外径(d1; mm)	94	対辺(mm)	70
差込部外径(d2;mm)	60	ソケット奥内径(d3; mm)	63
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	42	最大奥行き(t2;mm)	72.5
重量	2210g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.