


品番 : EA617VE-14

品名 : 1"DRx14mm [INHEX]ビットソケット



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	64-14
差込角	1"	外径(mm)	43
対辺(mm)	14	全長(L1; mm)	85
軸長(L2; mm)	25	ソケット部外径(d; mm)	43
重量	390g		
手締め時に便利なローレット加工			
頑丈な圧入式の1"DRショートヘックスビットソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.