

品番 : EA617VE-17

品名 : 1"DR/17x85mm [INHEX]ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,600円(税抜) / 18,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,600円(税抜) / 18,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/08/25 14:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0397ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 64-17 |
| 差込角 | 1" | 対辺(mm) | 17 |
| 外径 | 43mm | 全長(L1;mm) | 85 |
| 軸長(L2;mm) | 25 | ソケット部外径(d;mm) | 43 |
| 重量 | 417g | | |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |
| 頑丈な圧入式の1"DRショートヘックスビットソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.