

品番 : EA617WC-102

品名 : 3/4"DRx13/16" ソケット



販売価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
カタログ価格	5,670円(税抜) / 6,237円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLMILLE(スタビレー)	型番	55A-13/16
差込角	3/4"	対辺(インチ)	13/16
外径(mm)	31	全長(L;mm)	51
ソケット部外径(d1; mm)	31	差込部外径(d2;mm)	34.7
ソケット奥内径(d3; mm)	19.4	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	16.5
最大奥行き(t2;mm)	25.1	重量	190g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.