

品番 : EA617WC-104

品名 : 3/4"DRx15/16" ソケット



販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-15/16
外径(mm)	34	全長(mm)	51
対辺(インチ)	15/16	差込角("SQ)	3/4
12角タイプ			
全長(L;mm)	52	ソケット部外径(d1; mm)	34
差込部外径(d2;mm)	34.7	ソケット奥内径(d3; mm)	22.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	18.5	最大奥行き(t2;mm)	24.2
重量	248g		
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

