品番: EA617WC-109

品名: 3/4"DRx1·5/16" ソケット



販売価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)				
カタログ価 格	6,790円(税抜)/7,469円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/21 17:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0397ページ				









仕様

tep 16),						
メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-1.5/16			
対辺(インチ)	1.5/16	差込角("SQ)	3/4			
手締め時に便利なローレット加工						
全長(L;mm)	59	ソケット部外径(d1; mm)	46.5			
差込部外径(d2;mm)	40	サイズ(")	1.5/16			
ソケット奥内径(d3; mm)	32.1	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	24			
最大奥行き(t2;mm)	33.1	重量	368g			
12角タイプ						
AS-drive(面接触)タイプのソケット						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.