

品番 : EA617WC-110

品名 : 3/4"DRx1.3/8" ソケット



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-1.3/8
対辺(mm)	1.3/8	外径(mm)	48.5
差込角(°SQ)	3/4	全長(L;mm)	59
ソケット部外径(d1;mm)	48.5	差込部外径(d2;mm)	40
ソケット奥内径(d3;mm)	33.7	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	24
最大奥行き(t2;mm)	32.7	重量	375g
サイズ(°)	1.3/8		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.