品番: EA617WC-110

品名: 3/4"DRx1·3/8" ソケット



販売価格	7,180円 (税抜) / 7,898円(税込)				
カタログ価 格	7,180円(税抜)/7,898円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 17:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0397ページ				









仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	55A-1.3/8
対辺(mm)	1.3/8	外径(mm)	48.5
差込角("SQ)	3/4	全長(L;mm)	59
ソケット部外径(d1; mm)	48.5	差込部外径(d2;mm)	40
ソケット奥内径(d3; mm)	33.7	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	24
最大奥行き(t2;mm)	32.7	重量	375g
サイズ(")	1.3/8		

12角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.