

品番 : EA617WC-113

品名 : 3/4"DRx1.5/8" ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/13 03:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0390ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55A-1.5/8 |
| 対辺(インチ) | 1.5/8 | 外径(mm) | 56 |
| 差込角(°SQ) | 3/4 | 全長(L;mm) | 67 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 56 | 差込部外径(d2;mm) | 40 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 33 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 30 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 37.5 | 重量 | 469g |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)タイプのソケット | | | |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.