

品番 : EA617WC-115

品名 : 3/4"DRx1.3/4" ソケット



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/12 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-1.3/4
対辺(インチ)	1.3/4	差込角(°SQ)	3/4
外径(mm)	59.5	全長(L;mm)	70
ソケット部外径(d1;mm)	59.5	差込部外径(d2;mm)	40
重量	524g	ソケット奥内径(d3;mm)	33
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	70	最大奥行き(t2;mm)	40.5
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.