

品番 : EA617WC-22

品名 : 3/4"DRx22mm ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,540円(税抜) / 4,994円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,540円(税抜) / 4,994円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/08/27 15:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0397ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55-22 |
| 差込角 | 3/4" | 対辺(mm) | 22 |
| 外径 | 32mm | 全長(L;mm) | 51 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 32 | 差込部外径(d2;mm) | 34.7 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 19 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 17 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 25.2 | 重量 | 199g |
| 6角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)タイプのソケット | | | |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.