

品番 : EA617WC-24

品名 : 3/4"DRx24mm ソケット



販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0397ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-24
差込角	3/4"	対辺(mm)	24
外径	34.5mm	全長(L;mm)	51
ソケット部外径(d1; mm)	34	差込部外径(d2;mm)	34.7
ソケット奥内径(d3; mm)	21	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	18.5
最大奥行き(t2;mm)	24.6	重量	200g

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.