

品番 : EA617WC-30

品名 : 3/4"DRx30mm ソケット



販売価格	5,310円(税抜) / 5,841円(税込)		
カタログ価格	5,310円(税抜) / 5,841円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/22 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-30
差込角	3/4"	対辺(mm)	30
外径	42mm		
手締め時に便利なローレット加工			
全長(L;mm)	58	ソケット部外径(d1; mm)	42
差込部外径(d2;mm)	38	ソケット奥内径(d3; mm)	27
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	21	最大奥行き(t2;mm)	33.6
重量	313g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

