

品番 : EA617WC-30

品名 : 3/4"DRx30mm ソケット



販売価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
カタログ価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0397ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-30
差込角	3/4"	対辺(mm)	30
外径	42mm		

手締め時に便利なローレット加工

全長(L;mm)	58	ソケット部外径(d1; mm)	42
差込部外径(d2;mm)	38	ソケット奥内径(d3; mm)	27
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	21	最大奥行き(t2;mm)	33.6
重量	313g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

