

品番 : EA617WC-34

品名 : 3/4"DRx34mm ソケット



販売価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
カタログ価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/27 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0397ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-34
差込角	3/4"	対辺	34mm
外径	47mm	全長(L;mm)	60
ソケット部外径(d1;mm)	47	差込部外径(d2;mm)	40
ソケット奥内径(d3;mm)	31	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	24
最大奥行き(t2;mm)	34.4	重量	363g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.