


品番 : EA617WC-38

品名 : 3/4"DRx38mm ソケット



販売価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
カタログ価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-38
差込角	3/4"	対辺(mm)	38
外径	52mm	全長(L;mm)	64
ソケット部外径(d1; mm)	52	差込部外径(d2;mm)	40
ソケット奥内径(d3; mm)	35	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	30
最大奥行き(t2;mm)	37.3	重量	429g

六角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

代替品

	品番 EA618LL-38 コメント ブランド:TONE
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.