



品番 : EA617WD-14

品名 : 3/4"DRx14mm [INHEX]ビットソケット



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/04 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0390ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	59-14
差込角	3/4"	対辺	14mm
全長(L1;mm)	80	軸長(L2;mm)	25
ソケット部外径(d;mm)	34.7	重量	272g
頑丈な圧入式の3/4"DRショートヘックスビットソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.