


品番 : EA617WD-80

品名 : 3/4"DRxT80 [TORX] ビットソケット



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	59TX-T80
重量(g)	300	差込角	3/4"
サイズ	T80	全長(L1;mm)	80
軸長(L2;mm)	25	先端外形寸法(mm)	17.6
ソケット部外径(d;mm)	34.7	重量	300g

頑丈な圧入式の3/4"DRヘクスローブビットソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.