


品番 : EA617WE-22

品名 : 3/4"DRx22mm ディープソケット



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 11:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



1/4" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	56-22
差込角	3/4"	対辺(mm)	22
外径(mm)	32	全長(L1; mm)	90
ソケット部外径(d1; mm)	32	差込部外径(d2; mm)	34.7
ソケット奥内径(d3; mm)	19	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	40
最大奥行き(t2; mm)	64.2	重量	374g

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのディープソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.