


品番 : EA617WE-22

品名 : 3/4"DRx22mm ディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,100円(税抜) / 11,110円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,100円(税抜) / 11,110円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 12:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0390ページ | | |



| | |
|---------------|-----------------|
| 1/4" - 6.35mm | 3/8" - 9.53mm |
| 1/2" - 12.7mm | 3/4" - 19.05mm |
| 1" - 25.4mm | 1 1/2" - 38.1mm |

仕様

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番 | 56-22 |
| 差込角 | 3/4" | 対辺(mm) | 22 |
| 外径(mm) | 32 | 全長(L1 ; mm) | 90 |
| ソケット部外径(d1 ; mm) | 32 | 差込部外径(d2 ; mm) | 34.7 |
| ソケット奥内径(d3 ; mm) | 19 | ボルト接触部内面奥行き(t1 ; mm) | 40 |
| 最大奥行き(t2 ; mm) | 64.2 | 重量 | 374g |

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのディープソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.