


品番 : EA617WE-27

品名 : 3/4"DRx27mm ディープソケット



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/22 12:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	56-27
対辺(mm)	27	差込角	3/4"
全長(L;mm)	90	ソケット部外径(d1; mm)	38.5
差込部外径(d2; mm)	38	ソケット奥内径(d3; mm)	24
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	40	最大奥行き(t2; mm)	62.8
重量	443g		
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.