


品番 : EA617WE-32

品名 : 3/4"DRx32mm ディープソケット



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	56-32
対辺(mm)	32	外径(mm)	44.5
差込角	3/4"	全長(L;mm)	90
ソケット部外径(d1; mm)	44.5	差込部外径(d2;mm)	38
ソケット奥内径(d3; mm)	29	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	40
最大奥行き(t2;mm)	65	重量	526g

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのディープソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.