


品番 : EA617WF-14

品名 : 3/4"DRxM14 [XZN] ビットソケット



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	59X-M14
重量(g)	281	サイズ	M14
全長(mm)	90	差込角	3/4"
先端幅	13.22mm	全長(L1;mm)	90
軸長(L2;mm)	35	ソケット部外径(d;mm)	34.7
重量	281g		
頑丈な圧入式の3/4"DRトリスクエア(三重四角)ビットソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.