品番: EA617XA-7

品名: 1/4"DRx 7 mm ソケット



販売価格	1,430円 (税抜)/ 1,573円(税込)				
カタログ価 格	1,430円(税抜)/1,573円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/10 07:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0390ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40D-7
差込角	1/4"	対辺(mm)	7
外径	11mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	10.7	差込部外径(d2;mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	6	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	6.5
最大奥行き(t2;mm)	13.4	重量	10g

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.