品番: EA617XB-10

品名: 1/4"DRx 9/16" ソケット



販売価格	<b>1,750円</b> (税抜)/1,925円(税込)				
カタログ価 格	1,750円(税抜)/1,925円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 16:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-9/16
差込角	1/4"	対辺	9/16"
全長(L;mm)	24	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2;mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	10	最大奥行き(t2;mm)	14.7
重量	31g		

12角タイプ

手締めに便利なローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

## 代替品



**品番** EA618NJ-110 コメント メーカー違い

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.