品番: EA617XB-5

品名: 1/4"DRx 5/16" ソケット



販売価格	1,580円 (税抜)/1,738円(税込)				
カタログ価 格	1,580円(税抜)/1,738円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 16:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0390ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40AD-5/16
差込角	1/4"	対辺	5/16"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差込部外径(d2;mm)	11.6	ソケット奥内径(d3; mm)	7
最大奥行き(t2;mm)	13.1	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	8
重量	11g		

12角タイプ

手締めに便利なローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.