品番: EA617XB-9

品名: 1/4"DRx 1/2" ソケット



販売価格	<b>1,660円</b> (税抜)/1,826円(税込)				
カタログ価 格	1,660円(税抜)/1,826円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 18:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0390ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-1/2
差込角	1/4"	対辺	1/2"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	17.3
差込部外径(d2;mm)	17.3	ソケット奥内径(d3; mm)	11.5
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	9.5	最大奥行き(t2;mm)	14.1
重量	27g		

手締めに便利なローレット加工

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.