品番: EA617XC-4.5

品名: 1/4"DRx4.5mm ソケット




販売価格	1,490円 (税抜)/1,639円(税込)					
カタログ価 格	1,490円(税抜)/1,639円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/10 11:11現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	0390ページ					



















仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-4.5				
差込角	1/4"						
手締め時に便利なローレット加工							
対辺	4.5mm						
6角タイプ							
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット							
ソケット部外径(d1; mm)	7.3	差込部外径(d2;mm)	10.7				
ソケット奥内径(d3; mm)	3.7	全長(L;mm)	23				
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	4	最大奥行き(t2;mm)	15				
重量	9g						

株式会社エスコ