品番: EA617XC-6

品名: 1/4"DRx 6 mm ソケット



| 販売価格 | 1,410円 (税抜)/1,551円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,410円(税抜)/1,551円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/10 15:05現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0390ページ | | | | |



















仕様

| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40-6 |
|------------------------|-------------------|--------------------|------|
| 差込角 | 1/4" | 対辺(mm) | 6 |
| 全長(L;mm) | 23 | ソケット部外径(d1; mm) | 9.2 |
| 差込部外径(d2;mm) | 10.7 | ソケット奥内径(d3; mm) | 5 |
| ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm) | 6 | 最大奥行き(t2;mm) | 15 |
| 重量 | 9g | | |

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

代替品



品番 EA617XA-6 コメント 同 12角 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.