品番: EA617XC-7

品名: 1/4"DRx 7 mm ソケット



販売価格	<b>1,410円</b> (税抜)/1,551円(税込)				
カタログ価 格	1,410円(税抜)/1,551円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/10 14:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				



















## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-7
差込角	1/4"	対辺(mm)	7
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	10.7
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	6
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	6.5	最大奥行き(t2;mm)	13.4
重量	10g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

## 代替品



**品番** EA617XA-7 コメント 同 12角 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.