品番：EA617XD-10

品名：1/4"DRx 1/2" ソケット

販売価格	1,720円（税抜）／ 1,892円（税込）			
カタログ価格	1,720円（税抜）／1,892円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/16 18:30現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0390ページ			








仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	40A-1/2
差込角	1/4”	対辺	1/2”
外径	18mm	全長	24mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1;mm)	17.3
差込部外径(d2;mm)	17.3	ソケット奥内径(d3;mm)	11.5
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5	最大奥行き(t2;mm)	14.1
重量	27g		
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット			
6角タイプ			

代替品

品番　EA617XB-9

コメント　同 12角

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.