品番：EA617XE-11

品名：1/4"DRx 11mm [HPQ]ディープソケット

販売価格	4,980円（税抜）／ 5,478円（税込）		
カタログ価格	4,980円（税抜）／5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/25 14:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	40L-11
差込角	1/4”	対辺(mm)	11
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1；mm)	15.5
ソケット奥内径(d3；mm)	10	ボルト接触部内面奥行き(t1；mm)	10.5
最大奥行き(t2；mm)	41.6	重量	43g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット			
手締めに便利なローレット加工			

代替品

品番　EA617XG-11

コメント　同 12ﾎﾟｲﾝﾄ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.