品番: EA617XG-101

品名: 1/4"DRx 3/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,360円(税抜)/4,796円(税込)				
カタログ価 格	4,360円(税抜)/4,796円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 09:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40ADL-3/16
差込角	1/4"	対辺	3/16"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	7.6
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	4.5	最大奥行き(t2;mm)	42
重量	15g		

手締め時に

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRディープソケット

## 代替品

品番	EA618VB-101
コメント	他メーカー品



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.