

品番 : EA617XG-101

品名 : 1/4"DRx 3/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 01:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40ADL-3/16
差込角	1/4"	対辺	3/16"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	7.6
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	4.5	最大奥行き(t2;mm)	42
重量	15g		

手締め時に

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRディープソケット

代替品

	品番 EA618VB-101 コメント 他メーカー品
--	-------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.