品番：EA617XG-101C

品名：1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット

販売価格	4,560円（税抜）／ 5,016円（税込）			
カタログ価格	4,560円（税抜）／5,016円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/15 00:39現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0390ページ			





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	40ADL-5/32
差込角	1/4”	対辺(インチ)	5/32
外径	6.7mm	全長	50mm
全長(L；mm)	50	ソケット部外径(d1；mm)	6.7
差し込み部外径(d2；mm)	10.7	ソケット奥内径(d3；mm)	3.2
ボルト接触部内面奥行き(t1；mm)	4.5	最大奥行き(t2；mm)	42
重量	15g		
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット			
12角タイプ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.