

品番 : EA617XG-105

品名 : 1/4"DRx 5/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/23 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40ADL-5/16
差込角	1/4"	対辺	5/16"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差込部外径(d2;mm)	11.6	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	8
最大奥行き(t2;mm)	40.1	重量	24g
ソケット奥内径(d3; mm)	7		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット			

## 代替品

	品番	EA618VB-105
	コメント	他メーカー品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.