品番: EA617XG-107

品名: 1/4"DRx 3/8" [HPQ]ディープソケット



販売価格	<b>4,540円</b> (税抜)/ 4,994円(税込)				
カタログ価 格	4,540円(税抜)/4,994円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 09:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40ADL-3/8
差込角	1/4"	対辺	3/8"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	13.7
差込部外径(d2;mm)	13.7	ソケット奥内径(d3; mm)	8.3
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	9	最大奥行き(t2;mm)	39.7
重量	33g		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRディープソケット

## 代替品



品番 EA618VB-107

**コメント** 他メーカー品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.